

40B-0250-360 ✓ 有效

MEAS | MEAS 40B

TE 内部编号 40B-0250-360


TE 内部产品描述 MODEL 40B ACCELEROMETER

行人头部测试加速度传感器

[在 TE 官网查看>](#)



传感器 > 加速度传感器 > 即插即用加速度传感器 > 行人头部测试加速度传感器



加速度范围 ( $\pm$ ): 250 g

频率响应: 0-600 到 0-1500 Hz

加速度计类型: MEMS DC

轴数: 1

灵敏度: .6 mV/g

[所有 行人头部测试加速度传感器 \(17\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|               |              |
|---------------|--------------|
| 加速度计类型        | MEMS DC      |
| 即插即用加速度计传感器类型 | 直流响应即插即用加速度计 |

### 结构特性

|      |       |
|------|-------|
| 电气连接 | 一体式电缆 |
|------|-------|

### 电气特征

|         |               |
|---------|---------------|
| 零加速输出   | $\pm 20$ mV   |
| 励磁电压    | 2 – 10 VDC    |
| 满量程输出电压 | $\pm .15$ VDC |

### 信号特征

|      |                   |
|------|-------------------|
| 频率响应 | 0-600 到 0-1500 Hz |
|------|-------------------|

### 主体特性

|    |               |
|----|---------------|
| 材料 | 阳极氧化铝         |
| 重量 | 5 g [.175 oz] |
| 轴数 | 1             |

### 机械附件

|              |    |
|--------------|----|
| 即插即用加速度计安装类型 | 螺丝 |
|--------------|----|

## 使用环境

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 工作温度范围 | -20 – 80 °C[-4 – 176 °F] |
|--------|--------------------------|

## 其他

|           |         |
|-----------|---------|
| 非线性       | ±1 %FSO |
| 加速度范围 (±) | 250 g   |
| 灵敏度       | .6 mV/g |

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|   |   |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>尚未进行合规性审核 |
| 卤素含量  | 尚未进行卤素含量审核  |
| 焊接工艺能力  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                     |

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | MEAS 40B



即插即用加速度传感器(18)

## 客户还购买了



TE 产品编号3-1123829-1  
Dynamic 5000 HDR 组件



TE 产品编号3-2289080-1  
Dynamic 3950 组件



TE 产品编号T2114000101-000  
HMN-USB-M



TE 产品编号5650992-5  
ASSY,RECPT,ENH.TYPE C,  
EUROCARD,L-FREE,5



TE 产品编号4-2170747-4  
CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING,  
HS, LP



TE 产品编号6-2271013-0  
CELLO,PIN,96P,TH,RA,FG,DIP4.0,-



TE 产品编号1-330599-3  
MIN. THD. RECEPT. KIT



TE 产品编号318A-120  
CABLE 318A



TE 产品编号T1009033100-000  
H3A-KDBP

## 文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_40B-0250-360\\_G.2d\\_dxf.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)



[ENG\\_CVM\\_CVM\\_40B-0250-360\\_G.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_40B-0250-360\\_G.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[40B\\_Accelerometer](#)

英文版本